

**Garant****Nareznica HSS-E, MF: 25X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141055 25X1
GTIN	4062406223588
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana</B> i <B>nitirana,</B> kut narezivanja cca. 15°. <B>Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.</B>

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

**Tehnički opis**

nagib	1 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski Ø	55 mm
Visina	16 mm

Veličina navoja	M25×1
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		