

**Garant****Nareznica, BSW: W2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141550 W2
GTIN	4062406223908
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za Whitworth navoj** prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

**Tehnički opis**

Ø navoja	50,8 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	srednje
Veličina navoja	W2
Navoji po colu	4,5
Visina	36 mm
Vanjski Ø	90 mm

Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta proizvoda	Nareznica

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		