

Garant**Nareznica, M: M22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140400 M22
GTIN	4062406221768
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2,5 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 22 mm

Tehnički opis

Visina	22 mm
nagib	2,5 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski Ø	55 mm

Veličina navoja	M22
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		