

**Garant****Nareznica HSS, MF: 100X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 100X2
GTIN	4062406223151
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>1 3/4-uvodna navoja.</B>

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2 mm

Vanjski Ø: 150 mm

Visina: 25 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø	150 mm
nagib	2 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Visina	25 mm
Veličina navoja	M100×2

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		