

**Garant****Nareznica HSS, MF: 4X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 4X0,75
GTIN	4062406223090
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>1 3/4-uvodna navoja.</B>

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,75 mm

Vanjski Ø: 20 mm

Visina: 5 mm

**Tehnički opis**

nagib	0,75 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski Ø	20 mm
Visina	5 mm
Veličina navoja	M4×0,75

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		