

Garant**Nareznica, M: M33****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140400 M33
GTIN	4062406221775
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. \geq M3 sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 3,5 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	3,5 mm
Vanjski Ø	65 mm
Visina	25 mm

Veličina navoja	M33
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		