

**Garant****Nareznica 6g, M: M33****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 140300 M33    |
| GTIN           | 4062406221171 |
| Razred artikla | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\langle B \rangle \geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana  $\langle B \rangle$  za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $\langle B \rangle 1 \frac{3}{4}$  uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 3,5 mm

Vanjski  $\emptyset$ : 65 mm

Visina: 25 mm

**Tehnički opis**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Visina              | 25 mm     |
| nagib               | 3,5 mm    |
| Razred tolerancije  | DIN 13 6g |
| Vanjski $\emptyset$ | 65 mm     |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Veličina navoja          | M33        |
| Vrsta navoja             | M          |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal          | HSS        |
| Standard                 | EN 22568   |
| Smjer rezanja            | desno      |
| Vrsta proizvoda          | Nareznica  |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |