

Garant
Nareznica HSS-E, MF: 33X2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	141055 33X2
GTIN	4062406223847
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 18 mm

Tehnički opis

nagib	2 mm
Vanjski Ø	65 mm
Visina	18 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g

Veličina navoja	M33×2
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		