

**Garant****Nareznica lijevi navoj, M-LH: M9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140620 M9
GTIN	4062406221799
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.

**1 3/4 uvodna navoja.**

Smjer rezanja: lijevi

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,25 mm

Vanjski Ø: 25 mm

Visina: 9 mm

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Visina	9 mm
nagib	1,25 mm
Vanjski Ø	25 mm
Veličina navoja	M9

Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		