

**Garant****Nareznica, BSW: W2.1/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141550 W2.1/4
GTIN	4062406223939
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s **uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za Whitworth navoj** prema BSW normi BS84 u srednjem polju tolerancije.

**Tehnički opis**

Ø navoja	57,15 mm
Smjer rezanja	desno
Razred tolerancije	srednje
Veličina navoja	W2.1/4
Navoji po colu	4
Visina	36 mm
Vanjski Ø	105 mm

Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		