

**Garant****Nareznica, M: M36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140400 M36
GTIN	4062406221782
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 4 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 25 mm

**Tehnički opis**

nagib	4 mm
Visina	25 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski Ø	65 mm

Veličina navoja	M36
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		