

Garant**Nareznica 6g, M: M36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140300 M36
GTIN	4062406221188
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\ 3/4$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 4 mm

Vanjski \varnothing : 65 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Visina	25 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vanjski \varnothing	65 mm
nagib	4 mm

Veličina navoja	M36
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		