

Garant**Nareznica 6g, M: M42****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140300 M42
GTIN	4062406221201
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\frac{3}{4}$ uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 4,5 mm

Vanjski Ø: 75 mm

Visina: 30 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø	75 mm
Visina	30 mm
nagib	4,5 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g

Veličina navoja	M42
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Narezница

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		