

**Garant****Nareznica, G: G1.1/8****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 142050 G1.1/8 |
| GTIN           | 4062406223977 |
| Razred artikla | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s uvodnim konusnim djelom s obje strane</B> za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. <B>1 3/4</B> uvodna navoja.</B>

**Upotreba:**

<B>Za cilindrični Whitworth cijevni navoj</B> DIN ISO 228/dio 1.

Standard: EN 24231

Navoji po colu: 11

Ø navoja: 37,9 mm

Vanjski Ø: 75 mm

Visina: 20 mm

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø navoja           | 37,9 mm |
| Smjer rezanja      | desno   |
| Razred tolerancije | A       |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Veličina navoja          | G1.1/8     |
| Visina                   | 20 mm      |
| Vanjski Ø                | 75 mm      |
| Navoji po colu           | 11         |
| Vrsta navoja             | G          |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj |
| Rezni materijal          | HSS        |
| Standard                 | EN 24231   |
| Vrsta proizvoda          | Nareznica  |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |