

Garant**Nareznica HSS, MF: 23X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 23X1,5
GTIN	4062406223120
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

1 3/4-uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø	55 mm
nagib	1,5 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Visina	16 mm
Veličina navoja	M23×1,5

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		