

**Garant****Nareznica 6g, M: M45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140300 M45
GTIN	4062406221614
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $1\ 3/4$  uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 4,5 mm

Vanjski  $\varnothing$ : 90 mm

Visina: 36 mm

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	DIN 13 6g
nagib	4,5 mm
Vanjski $\varnothing$	90 mm
Visina	36 mm

Veličina navoja	M45
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		