

Garant**Nareznica lijevi navoj, M-LH: M11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140620 M11
GTIN	4062406221805
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.

1 3/4 uvodna navoja.

Smjer rezanja: lijevi

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 30 mm

Visina: 11 mm

Tehnički opis

nagib	1,5 mm
Vanjski Ø	30 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Visina	11 mm
Veličina navoja	M11

Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		