

**Garant****Nareznica, UNC: 1.1/4-7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	142520 1.1/4-7
GTIN	4062406224189
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; **s uvodnim konusnim djelom s obje strane** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

**Upotreba:**

**Za navoj UNC ASME -- B1.1.**

Razred tolerancije: 2A

Navoji po colu: 7

Ø navoja: 31,75 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 25 mm

**Tehnički opis**

Navoji po colu	7
Visina	25 mm
Vanjski Ø	65 mm
Ø navoja	31,75 mm

Veličina navoja	1.1/4-7 UNC
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	UNC
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Razred tolerancije	2A
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		