

**Garant****Nareznica 6-kut, M: M60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140920 M60
GTIN	4062406222000
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Vanjski šestokut za normirane dimenzije ključa. **Bez zasjeka. 1 3/4 uvodna navoja.**

**Napomena:**

Za popravak oštećenih navoja ili za narezivanje na teško dostupnim mjestima.

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 5,5 mm

Širina ključa: 100 mm

Visina: 36 mm

**Tehnički opis**

Visina	36 mm
nagib	5,5 mm
Širina ključa	100 mm
Veličina navoja	M60
Smjer rezanja	desno
Vrsta navoja	M

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 382
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vrsta proizvoda	Nareznica

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		