

**Garant****Nareznica HSS, MF: 70X1,5****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 141050 70X1,5 |
| GTIN           | 4062406222925 |
| Razred artikla | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>1 3/4-uvodna navoja.</B>

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 120 mm

Visina: 22 mm

**Tehnički opis**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| nagib              | 1,5 mm    |
| Vanjski Ø          | 120 mm    |
| Visina             | 22 mm     |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |
| Veličina navoja    | M70×1,5   |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Vrsta navoja             | MF         |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal          | HSS        |
| Standard                 | EN 22568   |
| Smjer rezanja            | desno      |
| Vrsta proizvoda          | Nareznica  |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Ulje                          | prikladno                          |                |         |
| suho                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |