

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, PSC, Ø drške / veličina pločice: 50/12HPmm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 320316 50/12HP |
| GTIN           | 2050002039841  |
| Razred artikla | 36D            |

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Rezervni dio                               | P01         |
| Ø drške                                    | 50 mm       |
| Duljina izboja A-dimenzija                 | 60 mm       |
| Veličina pločice                           | 12          |
| Razmak vrhova osovina f                    | 35 mm       |
| Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min | 63 mm       |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice      | CN.. 1204.. |
| Ukupna duljina                             | 90 mm       |
| Prihvat                                    | PSC         |
| Primjena                                   | lijevi      |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Norma prihvata     | ISO 26623-1          |
| Unutarnje hlađenje | da                   |
| Vrsta proizvoda    | Okretni stezni držač |

## Pribor

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Stezni vijak br. 3 tip P02        | 320611 P02 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P04   | 320612 P04 |
| Stezna vilica br. 6 tip D07       | 320614 D07 |
| Umetak br. 7 tip P04              | 320618 P04 |
| Umetak br. 7 tip P05              | 320618 P05 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02  | 320610 P02 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05  | 320610 P05 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P02   | 320612 P02 |
| Stezni vijak br. 3 tip P05        | 320611 P05 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04  | 320610 P04 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P01   | 320612 P01 |
| Umetak br. 7 tip P02              | 320618 P02 |
| Umetak br. 7 tip P01              | 320618 P01 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06  | 320610 P06 |
| Stezni vijak br. 3 tip P06        | 320611 P06 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01  | 320610 P01 |
| Prsten mlaznice br. 5 tip D07     | 320613 D07 |
| Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63 | 320001 63  |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P06   | 320612 P06 |
| Stezni vijak br. 3 tip P01        | 320611 P01 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P05   | 320612 P05 |
| Umetak br. 7 tip P06              | 320618 P06 |
| Stezni vijak br. 3 tip D07        | 320611 D07 |

