

SWISS TOOLS

Držac za tokarenje desni, PSC, Ø drške / veličina pločice: 50/11HPmm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320340 50/11HP
GTIN	2050002039940
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Ø drške	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11
Rezervni dio	S05
Razmak vrhova osovina f	35 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	63 mm
Ukupna duljina	90 mm
Prihvat	PSC
Primjena	desno

Norma prihvata	ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01

