

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 40/16HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320051 40/16HP
GTIN	2050002039698
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.  
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ø drške	40 mm
Rezervni dio	S07
Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min	50 mm
Razmak vrhova osovina f	27 mm
Ukupna duljina	75 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevi

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni priхват sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04

Koljenasta poluga br. 4 tip P05

320612 P05