

SWISS TOOLS

**Držac za tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice: 40/12HPmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320011 40/12HP
GTIN	2050002039599
Razred artikla	36D

**Opis****Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610 - 320626 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja D <sub>1</sub> min	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Razmak vrhova osovina f	27 mm
Ø drške	40 mm
Veličina pločice	12
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Rezervni dio	S01
Ukupna duljina	75 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevi

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta drške	Konusni priхват sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05

Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04

320610 P04