



Kombinirana kliješta s oštricom, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 145mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	701655 145
GTIN	4003773079361
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvatne površine sa specijalnom konturom u tri točke za sigurno hvatanje plosnatih dijelova. Lagano rezanje zahvaljujući visoko postavljenom zglobu. Poglodani utor u zahvatnom području omogućuje sigurno držanje i povlačenje manjih izradaka poput klinova, zatika i svornjaka. Praktično za teško dostupna radna područja, Tanki oblik glave s čeljustima s oštrim vrhom.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5746.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Tehnički opis

ukupna duljina	145 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do Ø	3 mm
Standard	DIN ISO 5746
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Vrsta proizvoda	Višenamjenska kliješta