

**Garant****Stega s preklopnim postoljem i namještanjem visine, stega-širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967565 140
GTIN	4045197806666
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge. **Sigurnosna funkcija:** Stega se može sklopiti prema dolje samo u odgovarajućem položaju (kada se klinovi za fiksiranje nalaze u prerezu cijevi za podizanje).

**Prednost:**

- **Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja.**
- **Može se sklopiti ispod radne ploče.**
- **Ugradnjom uređaja za sklapanje i regulaciju visine u kućište s bravom i vratima može se zaštititi od krađe (kućište dostupno na upit).**

**Upotreba:**

Za prilagodbu ergonomski idealnoj radnoj visini, s centimetarskom preciznosti.

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu ispod radne ploče. Stega br. 967100 vel. 140.

**Lakiranje:**

Srebrnosiva.

**Napomena:**

Nije prikladno za ugradnju u kućište.  
Kod rasklapanja čeljusti trebaju ostati otvorene 50 mm, kako bi se stega u rasklopljenom stanju nalazila u ravnini s radnom pločom.

## Tehnički opis

Visina sklopljena	296 mm
Težina	36 kg
Područje podešavanja visine	132 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine