



## Pojas za prihvat IGNITE ION, Tip:



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	098104
GTIN	4030281222255
Razred artikla	09F

### Opis

#### Izvedba:

Nova serija remena Ignite s profinjenim detaljima, poput **jastučića za ramena i noge**, kvalitetni Oktalock zatvarači za ravnomjerno opterećivanje oba dijela. **Namatanje remena** omogućuje rad bez smetnji, a posjeduje i **indikator pada**. Maks. dozvoljena težina: 140 kg.

**Ignite Ion.** Praktičan **univerzalni pojas** lagan za korištenje i **vrlo dobro oblikovan**. Dvije glavne granične točke od tekstila u narančastoj boji te ušica na leđima od aluminija. Jednostavno pritezanje i podešavanje pojasa.

#### Upotreba:

Fasaderski radovi, skele, čelične konstrukcije, podizne radne platforme, trajno osiguranje od pada.

#### Standard:

EN 361

Težina: 1,2 kg

### Tehnički opis

Serija	IGNITE
Veličina proizvođača	M / XXL

Opseg oko pasa	800 - 1100 mm
Težina	1,2 kg
Vrsta proizvoda	Prihvatni pojas