



MultiMaster MM 700 Max, Tip: 72294661



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077804 72294661
GTIN	4014586885247
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa **prihvatom alata Starlock** (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu.

- **Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine).**
- **Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad.**
- **Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva.**
- **Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini.**

Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prijvatu za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Dio isporuke:

1× univerzalni list pile E-Cut (44 mm), 1× plastični kovčeg za alat.

Pakiranje: Transportni kovčeg

Oznaka proizvođača: FSC 500 QSL

Prihvat snaga: 450 W

Prihvat za alat: Starlock Max, Starlock Plus, Starlock

Broj vibracija: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplituda (oscilacijski pomak): 2 × 2,0 stupanj

Dimenzije brusne ploče od kutova: 80 mm

Tehnički opis

Dimenzije brusne ploče od kutova	80 mm
Prihvat snaga	450 W
Duljina kabela	5 m
Broj vibracija	10000 - 19500 min ⁻¹
Težina	1,6 kg
Oznaka proizvođača	FSC 500 QSL
Prihvat za alat	Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 × 2,0 stupanj
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Oscilatori