

**Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 25 mm, Ø DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	119010 16
GTIN	4014586612263
Razred artikla	03G

**Opis****Izvedba:**

HSS krunsko svrdlo s QuickIN prihvatom.

**Ukupna duljina: 72 mm** kod svih veličina svrdla

**Odgovara:**

Sustav brze izmjene alata bez ključa osigurava uštedu vremena.<br>Odgovara za FEIN krunske bušilice, a uz primjenu adaptera i za bušilice drugih proizvođača. Krunsko svrdlo izrezuje samo jedan prsten materijala, stvarajući tako vremensku uštedu od približno 40 % – 60 %.

**Dio isporuke:**

**Bez** šiljka za centriranje.

**Napomena:**

FEIN bušilice za svrdla vidi pod br. 076520/ 076524/ 076526 grupa 0 - radioničke potrepštine.<br>Kod krunskih svrdla 119010 i 119000 potreban je šiljak za centriranje 119019.

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Rezni materijal	HSS
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Rezač rupa

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		