



Ravna brusilica, tip: GGS8CE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077265 GGS8CE
GTIN	3165140584852
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Kompaktna, praktična ravna brusilica za višestruke radove brušenja.

- **Constant-Electronic za konstantni broj okretaja i pri visokom stupnju opterećenja.**
- **Novi zatezni sustav za fiksiranje brusnih zatika za precizan rad, bez zazora.**
- **Mekani zalet i KickBack Stop: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje motor.**
- **Impregnirane četkice motora za visoki stupanj zaštite motora.**
- **Dugi vijek trajanja pomoću direktnog hlađenja i dvostruko apresvučenog kugličnog ležaja.**
- **6-stupanjski predodabir broja okretaja za različite materijale.**
- **S dugačkim, tankim brusnim vretenom – posebno prikladnim za primjenu na teško pristupačnim mjestima.**
- **Motor od 750 W s velikim brojem okretaja za visoki stupanj radnog napretka.**
- **Reduciranog broja okretaja, prikladan i za obradu nehrđajućih čelika.**

Dio isporuke:

Uključuje steznu čahuru 6 mm, 2 jednostrana viličasta ključa SW 13 i SW 19.

Tehnički opis

Elektroničko namještanje broja okretaja	da
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Težina	1,7 kg
Oznaka proizvođača	GG8 8 CE
Prihvat snaga	750 W

Raspon broja okretaja	2500 - 8000 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica