

**Zaštitna kaciga BOP ENERGY 3000, boja: WHITE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097807 WHITE
GTIN	4017765057374
Razred artikla	09K

**Opis****Izvedba:**

**Visokokvalitetna Duroplast kaciga** od poliestera sa staklenim vlaknima za upotrebu pri radovima pod naponom ili u blizini dijelova pod naponom **do AC 1000 V** (ili DC 1500 V). Kaciga je također na visokim temperaturama postojanog oblika i štiti od bljeska. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do  $-30\text{ °C}$  te visoke do  $150\text{ °C}$ .

- **Remen u 6 točaka, podesiv po visini**
- **Bez prihvata**
- **Znojnik od prirodne kože**
- **Ravni oblik**
- **S okretnim zatvaračem**

**Upotreba:**

Distributeri električne energije, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, vrući pogoni, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

**Standard:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Specifikacija:**

Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD). Otpornost na niske temperature do  $-30\text{ °C}$  te visoke do  $150\text{ °C}$ .

**Odgovara:**

Vizir za zaštitu od bljeska br. 097836 pomoću višefunkcionalnog adaptera MFA br. 097831.  
Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala

Materijal kacige: UP-GF poliester sa staklenim vlaknima  
Prevlaka stakla: otporno na kemikalije  
Podešavanje širine: Okretni zatvarač  
Veličina: 53 - 61 cm  
Težina: 475 g

## Tehnički opis

Težina	475 g
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Veličina	53 - 61 cm
Svojstva kacige	Električna izolacija
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do 150 °C
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Svojstva kacige	Zaštita od bočne deformacije
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Materijal kacige	UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

## Pribor

Znojnik tip L	097822 L
Remen za bradu ovjes 4P	097823 4P
Znojnik tip SL	097822 SL
Prozirni vizir ArcShield materijal od stakla PC	097836 PC
Bistri vizir s gumenom trakom Energy Visor	097835
Znojnik tip HT	097822 HT