



Zaštitna kaciga EuroGuard, Boja: WHITE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Razred artikla	09K

Opis

Izvedba:

Zaštitna kaciga od polietilena koja podnosi veliki pritisak, modernog dizajna i **male težine** uz istovremeno optimiranu zaštitnu površinu. Prikladna za korištenje na otvorenom i pri niskim temperaturama do -20 °C. Velika površina oko čela osigurava **područje koje podnosi pritisak** veličine 6 x 6 cm. Unutarnja oprema podesive visine sa šest točki za ovjes pruža veliku udobnost kod nošenja. Dva bočna proreza omogućuju priključivanje zaštite za uši i zaštite za lice. Žlijeb za kišnicu, 30 mm Euroslot prihvat, ekološka traka za upijanje znoja od umjetne kože i bočna ventilacija s mogućnošću regulacije.

Upotreba:

Građevina, visokogradnja i niskogradnja.

Standard:

DIN EN 397

Odgovara :

Slušalice za zaštitu sluha br. 097756; 097753

Zamjenski dio:

Br. 097822 znojnici u tri izvedbe.

Materijal kacige: HDPE

Težina: 340 g

Tehnički opis

Težina	340 g
--------	-------

Boja	WHITE
Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Štitnik za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige Tip 3	097753 3
Znojna vrpca Tip SL	097822 SL
Znojna vrpca Tip L	097822 L
Remen za bradu Ovjes 4P	097823 4P
Štitnik za uši Peltor™ X serija izvedba kacige Tip X5	097756 X5
Štitnik za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige Tip 1	097753 1
Štitnik za uši Peltor™ X serija izvedba kacige Tip X4	097756 X4
Štitnik za uši Peltor™ X serija izvedba kacige Tip X2	097756 X2
Štitnik za uši Peltor™ X serija izvedba kacige Tip X1	097756 X1
Znojna vrpca Tip HT	097822 HT
Štitnik za uši Peltor™ Optime™ izvedba kacige Tip 2	097753 2
Štitnik za uši Peltor™ X serija izvedba kacige Tip X3	097756 X3