



Induktivno ticalo, Tip: GT31



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434779 GT31
GTIN	7630041112337
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Mjerni umetak pokretnog kuta za mjerenja u dva smjera. Sustav podizanja kuglastih ležajeva izjednačavanjem mase. Dvije protuklizne spojke sprječavaju koliziju. Mjerni umetak s kuglama od tvrdog metala – Ø 2 mm **zakretljiv za 180°**. Samostalno prebacivanje smjera tipke bez promjene predznaka. Kućište s dvije letvice u obliku lastina repa.

Upotreba:

Idealno za mjerenja paralelnosti i pravocrtnosti kao i usmjeravanje stroja.

Mjerno područje: $\pm 0,3$ mm

Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm): $0,2 + 50 \times L^2$ μ m

Ponovljivost: 0,1 μ m

Snaga mjerenja na električnoj nultočki: 0,1 N

Tehnički opis

Mjerno područje	$\pm 0,3$ mm
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm)	$0,2 + 50 \times L^2$ μ m
Ponovljivost	0,1 μ m
Snaga mjerenja na električnoj nultočki	0,1 N
Vrsta proizvoda	Induktivna mjerna naprava s osjetnom polugom

