



Ručna bušilica s jednom brzinom, tip: 720552



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	075110 720552
GTIN	4014586882413
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Ručna bušilica Fein –

- Precizna bušeaća glava u izvedbi od punog metala.
- Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za bušenje s osjetom.
- Metalno kućište prijenosnika za sigurno sjedanje ležajeva.
- Ozubljena dodatna drška za siguran prihvata.
- Osjetljiva ručka FEIN za siguran rad bez zamora.
- Integralni prekidač za ugodno rukovanje.

Kompaktan s visokim brojem okretaja

Prednost:

Elektroničko postavljanje broja okretaja, bez stupnjeva.

Dio isporuke:

Uključujući 1 brzosteznu glavu za svrdlo 0,5 – 10 mm, s osiguranjem sile stezanja.

Tehnički opis

Prihvata stezne glave	1/2 cola – 20 UNF
Desni/lijevi hod	da
Težina	1,7 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²

Prihvat snaga	500 W
Područje stezanja stezne glave	0,5 - 10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	6 mm
Oznaka proizvođača	BOP-6
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	20 mm
Raspon broja okretaja	0 - 4000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Mrežni pogon
prikladno za materijal	čelik
Vrsta proizvoda	Bušilica