

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	12 mm
ISO kod držača	STGCR/L 1212F11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 18
Ukupna duljina L	80 mm
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18

269028 18

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500