

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina drške	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 18
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
ISO kod držača	STGCR/L 1616H11
Duljina glave L ₁	19 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18	269028 18
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500