

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Veličina drške	12 mm
Duljina glave L ₁	19 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	STGCR/L 1212F11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 18
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18	269028 18
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500