

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	19 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	STGCR/L 1616H11
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 18
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 18	269028 18
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500