

**Ubodna pila, tip: GST150BCE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078200 GST150BCE
GTIN	3165140463560
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Bosch utična pila s jednostavnom bezalatnom izmjenom lista pile pomoću Bosch SDS sustava. Ubodna pila u **obliku luka**.

- **Visoke rezerve snage i na debelim i tvrdim gredama primjenom snažnog motora od 780 W prikladnog za preopterećenja.**
- **Iznimno robusna temeljna ploča otporna na savijanje za najzahtjevnije primjene.**

**Dio isporuke:**

Uključujući 1× list pile, poklopac za pokrivanje, klizna papuča, adapter za usis, mlaznica za usis, transportni kovčeg.

**Tehnički opis**

Broj okretaja	500 - 3100 min <sup>-1</sup>
Prihvat snaga	780 W
Oznaka proizvođača	GST150BCE
Težina	2,7 kg
maksimalne vibracije prema EN	7,0 m/s <sup>2</sup>
maksimalna debljina pile za čelik	10 mm

maksimalna debljina pile za drvo	150 mm
zamjena alata bez alata	da, SDS sustav
Posebnost	Robusna
Hod njihala	4x
Podešavanje kosine	da
prikladni listovi ubodne pile	588400 – 588551
Pakiranje	Transportni kovčeg
Oblik konstrukcije	Oblik stremena
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

## Pribor

Garniture listova ubodne pile oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garniture listova ubodne pile oznaka T118A	588400 T118A
Garniture listova ubodne pile oznaka T318A	588400 T318A
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AF	588400 T118AF
Garniture listova ubodne pile oznaka T127D	588400 T127D
Garniture listova ubodne pile oznaka T318B	588400 T318B
Garniture listova ubodne pile oznaka T118B	588400 T118B