

**Ubodna pila, tip: GST160CE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Bosch utična pila s jednostavnom bezalatnom izmjenom lista pile pomoću Bosch SDS sustava. Ubodna pila u **obliku štapa**.

- **Vrlo precizna vodilica lista pile smanjuje savijanje lista pile zahvaljujući patentiranom dvostrukom valjku, za odličnu preciznost reza.**
- **Snažan motor od 800 W sa sustavom Constant-Electronic osigurava rezerve snage čak i u tvrdim materijalima.**
- **Vrlo niska razina vibracija zbog izjednačenja mase za prvoklasnu mirnoću hoda.**

Dio isporuke:

Uključuje 3x list pile, adapter za usis, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX umetak.

Tehnički opis

Broj okretaja	800 - 3000 min ⁻¹
maksimalna debljina pile za drvo	160 mm
maksimalne vibracije prema EN	7,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	GST160CE
Prihvat snaga	800 W

maksimalna debljina pile za čelik	10 mm
Podešavanje kosine	da
zamjena alata bez alata	da, SDS sustav
prikladni listovi ubodne pile	588400 – 588551
Težina	2,2 kg
Hod njihala	4x
Posebnost	Učinkovita, LED
Pakiranje	Kovčeg (L-Boxx)
Oblik konstrukcije	Oblik štapa
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Garniture listova ubodne pile oznaka T318A	588400 T318A
Garniture listova ubodne pile oznaka T127D	588400 T127D
Garniture listova ubodne pile oznaka T118B	588400 T118B
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AF	588400 T118AF
Garniture listova ubodne pile oznaka T318B	588400 T318B
Garniture listova ubodne pile oznaka T118A	588400 T118A