



Ravna brusilica, tip: 722325



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077261 722325
GTIN	4014586880648
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Izuzetno praktična ravna brusilica.**
- **Miran rad radi više vretena.**
- **Snažan motor s visokim protokom.**
- **Zahvaljujući kontroli brzine, idealna je za obradu nehrđajućeg čelika kao i za brušenje i poliranje.**
- **Prikladna za brusne čepove i glodala od tvrdog metala.**

Univerzalna ravna brusilica za rad na teško dostupnim mjestima. Uski, praktični vrat omogućuje unutarnje brušenje.

- **Izrazito praktična ravna brusilica.**
- **Prikladna za obradu plemenitog čelika te jednostavne radove brušenja i poliranja.**
- **Velika dubina urona za teško dostupna mjesta.**
- **Proizvoljan broj okretaja omogućuje korištenje različitih alata.**

Dio isporuke:

Uključujući zatezna čahura Ø 6 mm, 2 stezna ključa SW13 i SW17.

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Tehnički opis

Duljina kabela	4 m
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²

Težina	1,5 kg
Prihvat snaga	350 W
Oznaka proizvođača	GSZ4-90EL
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
Raspon broja okretaja	3500 - 8500 min ⁻¹
maksimalni Ø steznih kliješta	6 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna kliješta za ravnu brusilicu Ø steznih kliješta 6 mm	077268 6
--	----------