


**Garant**

**Perforirani limovi za stražnju stranu, Prikladno za radnu stanicu, duljina: 2000mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920365 2000
GTIN	4062406224783
Razred artikla	91S

**Opis****Izvedba:**

Od presavijenog čeličnog lima, s  $\square 9 \times 9$  mm u rasteru od 37mm.  
Za stražnje pričvršćivanje na radne stanice s el. podesivom visinom za mala opterećenja.  
Perforirani limovi pričvršćuju se vijcima s unutarnje na poprečni podupirač na stražnjoj strani.

**Odgovara:**

Radna stanica s el. podesivom visinom br. 920301 – 920306.

**Dio isporuke:**

Uključuje materijal za pričvršćivanje.

**Lakiranje:**

Antracit RAL 7016 **praškasto lakirano.**

**Tehnički opis**

Dubina	70 mm
širina	1745 mm
Visina	334 mm
Težina	9,5 kg
Debljina materijala	1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm

Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Stražnja stijenka