

Garant**Četvorostruki okasti ključ s račnom „4 u 1“, tip: 21-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. S obje strane nalaze se po dvije različite širine ključa.
Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena h ₂	30 mm
maksimalni Ø prstena D1	40 mm
maksimalna visina prstena h ₁	26 mm
Širina ključa 4	27 mm
Širina ključa 1	21 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Širina ključa 3	24 mm
Širina ključa 2	22 mm
ukupna duljina	275 mm
maksimalni Ø prstena D2	52 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke