

 HÖRGER & GÄSSLER

Postolje stativa s hidrauličkim preciznim podešavanjem, tip: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	440865 2
GTIN	4260180711141
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Hidrauličko fino podešavanje.

Snažni magneti s džonom u obliku prizme. Rukovanje pomoću okretne ručice.

Odgovara:

Mjerni stativi br. 440795; 440800; 440840 vel. od 400 do 550.

Tehnički opis

Usmjerenje priključnog navoja	bočno
Izvedba	Preklopni magnet
Duljina	81 mm
Priključni navoj	M10
Snaga prijanjanja	1000 N
širina	50 mm
Visina	55 mm
Vrsta proizvoda	Magnetsko postolje

Pribor

Prekidač za magnetno postolje tip M

440762 M