

## Indukcijski grijač iDuctor Power W2300, tip: W2300KIT\_B



### Podaci za narudžbu

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe  | 078332 W2300KIT_B |
| GTIN           | 8718868455062     |
| Razred artikla | 03S               |

### Opis

#### Izvedba:

iDuctor Power + W2300 je praktičan indukcijski alat sa snagom od 2300 W. To znači da se veći i teži željezni dijelovi strojeva mogu sigurno zagrijavati i odvajati bez otvorene vatre. Flexcoils dostupni u različitim duljinama.

#### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

### Tehnički opis

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Visina                 | 130 mm     |
| Duljina                | 490 mm     |
| Napon                  | 230 V      |
| širina                 | 390 mm     |
| Izlazna snaga          | 2300 W     |
| Frekvencijsko područje | 50 - 60 Hz |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| IP-klasa zaštite  | IP 20              |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon       |
| Težina            | 4 kg               |
| Vrsta proizvoda   | Indukcijski grijač |