

**HOLEX****Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302767 40
GTIN	4062406230074
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

**Upotreba:**

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

**Dio isporuke:**

Uključuje ER priteznu maticu.

**Dodatni pribor:**

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Napomena:**

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna ER matica: 40

ER stezni ključ: 40

**Tehnički opis**

ER stezni ključ	40
-----------------	----

Stezni raspon	3 - 26 mm
Rezervna ER matica	40
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
---------------------------------------	-----------