



## Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 25



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302767 25
GTIN	4062406230050
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.
- Visokokvalitetne precizne stezne matice.

#### Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

#### Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

#### Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.  
Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

#### Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HPC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna ER matica: 25

ER stezni ključ: 25

### Tehnički opis

Rezervna ER matica	25
--------------------	----

Vanjski Ø D	42 mm
ER stezni ključ	25
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	1 - 16 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

---

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
---------------------------------------	-----------