

**Weldon stezna glava oblik AD, BT 40 A = 100, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302617 10 |
| GTIN | 4062406230340 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|---------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Vanjski Ø D | 35 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 10 |
| Stezni Ø D ₁ | 10 mm |
| Prihvat | BT 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6359 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Oblik | AD |

| | |
|--|----------------------------------|
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|