

PRYOR

Garnitura udarnih žigova, 10 dijelova Dotstress 0 – 9, visina natpisa: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085425 4
GTIN	5022044146280
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Lowstress Dotstress ručni udarni žig, s točkama, s radijalnom gravurom, pri čemu se površina materijala kod otiskivanja izlaže malim opterećenjima.

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, kaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Normalni natpis; to znači da se utisnuti znak može direktno očitati na obratku.

Visokoučinkoviti precizni žig, kemijski poniklan, veoma dugačak vijek trajanja.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Zamjenski dio:

Pojedinačni žigovi s brojevima pod br. 85411 vrsta, visina brojki, n pr. br. 085411 vel. 3/1.

Pojedinačni žigovi sa slovima pod br. 085431 vrsta visina slova, npr. br. 085431 vel. 3/A.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

Tehnički opis

Debljina drška	9,5
ukupna duljina	70 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Držač za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------