

Mahr**Pertometar, tip: PS10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	498835 PS10
GTIN	4059192058234
Razred artikla	43C

Opis**Izvedba:**

Mobilni uređaj za mjerenje hrapavosti za precizno mjerenje hrapavosti prema normama i dokumentiranje postupkom mjerenja ticalom. **S integriranim etalomom za kalibraciju (može se izvaditi)**. Veliki osvjetljeni TFT zaslon od 4,3 cola osjetljiv na dodir. Okretni prikaz. Integrirani uređaj za posmak s mogućnošću zasebne upotrebe. Prihvat za podešavanje visine za mjerenje na konusima itd., osiguravanje podataka u obliku TXT, X3P, CSV i PDF datoteke. Gaussov filtar prema DIN EN ISO 16610-21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562), poseban filtar sukladno DIN EN ISO 13565 – 1, IS filtar sukladno DIN EN ISO 3274 (mogućnost isključivanja).

Prednost:

- **Uključite i mjerite – intuitivno i bez obuke.**
- **Spremanje programa mjerenja.**
- **Automatski odabir Cut-Off.**
- **Tipka za pokretanje istovremeno je i tipka Home za izravan pristup početnom prikazu.**
- **Brzi pristup željenim funkcijama ako ih odaberete i pohranite kao omiljene na zaslonu.**

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu za posmak, standardno ticalo br. 499004 vel. 6 - 350, etaloni Uključuje tvorničku potvrdu o kalibraciji, integrirani uređaj za namještanje visine, zaštita ticala, punjač/ mrežni adapter, upute za upotrebu, torba za nošenje s remenom za rame i kopčom za pojas, mini USB-kabel, produžni kabel i jedinicu za posmak.

Dodatni pribor:

Rezervno ticalo br. 499004, produžetak ticala br. 499008, zaštita ticala br. 499038, mjerno postolje br. 499011; 498857.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499548.

Napomena:

Set za poprečnu provjeru dostupan na upit.

Kalibriranje: Q1

maksimalno mjerno područje: 350 µm

maksimalno mjerno područje: 0,014 col

Mjerna staza za mjerenje duljine: 1,25 / 4,0 / 12,5 mm

Mjerna duljina prema normi: 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir

Cut-Off (λ_c): 0,25 / 0,8 / 2,5 mm

Brzina detekcije: 0,5 / 1,0 mm/s

Tehnički opis

maksimalno mjerno područje	0,014 col
Jedinica vrednovanja visina	77 mm
Težina jedinica vrednovanja	0,5 kg
Brzina detekcije	0,5 / 1,0 mm/s
Jedinica vrednovanja širina	50 mm
maksimalno mjerno područje	350 µm
Mjerna staza za mjerenje duljine	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Jedinica vrednovanja duljina	160 mm
Cut-Off (λ_c)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Mjerna duljina prema normi	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatski / N × Lc slobodan odabir
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Očitavanje	mm / inči
Oznaka proizvođača	PS10
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB sučelje
Kalibriranje	Q2
Kalibriranje	Q1
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje hrapavosti

Usluge

Kalibriranje Etalon za hrapavost	018800
Kalibriranje Uređaj za mjerenje hrapavosti	011460
Kalibriranje Uređaj za mjerenje hrapavosti tip R	029200 R
Kalibriranje Etalon za hrapavost tip R	029220 R

Pribor

Ticalo za ST1 / PS1 / PS10 / M300 tip 6-350	499004 6-350
Mjerno postolje ST-D tip	499011
Ticalo za ST1 / PS1 / PS10 / M300 tip 3-350	499004 3-350
Produžetak ticala duljina 80 mm	499008 80
Produžni kabel PS10 tip 7053553	499037 7053553
Zamjenski akumulator PS10, M310	499548